



85241131

## buton, R.1/R.3/1930/R.classic, siyah

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Jaluzi hareket süresi	2 mn
çalışma süresi	maks. 2 mn

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	12 V
Frekans	- Hz

### Boyutlar

Çap	57.6 mm
-----	---------

### LED kontrolü

LED	kilitli kalma koruma LED göstergeli
-----	-------------------------------------

### Ayarlar

Lamel ayar süresi	(ayarlanabilir) 50 ms...2.5 s
minimum çita ayarlama süresi	≈ 250 ms
Ayarlanabilen gecikme süresi	0...500 s
Butona basarak lamel ayarı	< 0.4 s

### Ekipman

Butona basıldığında 2 dakika boyunca kendi kendine tutma	> 0.4 s
Yön değişikliği için geçiş süresi	< 0.6 s

### Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	R.1
--------------------------	-----