



85241131

buton, R.1/R.3/1930/R.classic, siyah

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Jaluzi hareket süresi	2 mn
çalışma süresi	maks. 2 mn

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	12 V
Frekans	- Hz

Boyutlar

Çap	57.6 mm
-----	---------

Ayarlar

Lamel ayar süresi	(ayarlanabilir) 50 ms...2.5 s
minimum çita ayarlama süresi	≈ 250 ms
Ayarlanabilen gecikme süresi	0...500 s
Butona basarak lamel ayarı	< 0.4 s

Ekipman

Butona basıldığında 2 dakika boyunca kendi kendine tutma	> 0.4 s
Yön değişikliği için geçiş süresi	< 0.6 s

Emniyet

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Sekonder tasarım hatları	R.1
--------------------------	-----