



85241175

buton, K.1, antrasit mat,lake

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Jaluzi hareket süresi 2 mn

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 12 V

Frekans - Hz

Ayarlar

Lamel ayar süresi (ayarlanabilir) 50 ms...2.5 s

minimum çita ayarlama süresi ≈ 250 ms

Ayarlanabilen gecikme süresi 0...500 s

Butona basarak lamel ayarı < 0.4 s

Ekipman

Butona basıldığında 2 dakika boyunca kendi kendine tutma > 0.4 s

Yön değişikliği için geçiş süresi < 0.6 s

Emniyet

Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Berker K.1