



85241179

## buton, K.1, beyaz

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Jaluzi hareket süresi 2 mn

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 12 V

Frekans - Hz

### LED kontrolü

LED kilitli kalma koruma LED göstergeli

### Ayarlar

Lamel ayar süresi (ayarlanabilir) 50 ms...2.5 s

minimum çıta ayarlama süresi ≈ 250 ms

Ayarlanabilen gecikme süresi 0...500 s

Butona basarak lamel ayarı < 0.4 s

### Ekipman

Butona basıldığında 2 dakika boyunca kendi kendine tutma > 0.4 s

Yön değişikliği için geçiş süresi < 0.6 s

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarrufu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Berker K.1