



85241183

#### buton, B.7, al. mat ,lake

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Jaluzi hareket süresi

2 mn

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi

12 V

#### LED kontrolü

LED

kilitli kalma koruma LED göstergeli

#### Ayarlar

Lamel ayar süresi

(ayarlanabilir) 50 ms...2.5 s

minimum çita ayarlama süresi

≈ 250 ms

Ayarlanabilen gecikme süresi

0...500 s

Butona basarak lamel ayarı

< 0.4 s

#### Ekipman

Butona basıldığından 2 dakika boyunca kendi kendine tutma

> 0.4 s

Yön değişikliği için geçiş süresi

< 0.6 s

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained

No

Koruma

sökme korumalı

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Enerji tasarruflu

düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)

0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

#### Kimlik

ana tasarım hattı

Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas