



85241185

### buton, B.3/B.7, antrasit mat

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Jaluzi hareket süresi 2 mn

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 12 V

#### LED kontrolü

LED kilitli kalma koruma LED göstergeli

#### Ayarlar

Lamel ayar süresi (ayarlanabilir) 50 ms...2.5 s

minimum çıta ayarlama süresi ≈ 250 ms

Ayarlanabilen gecikme süresi 0...500 s

Butona basarak lamel ayarı < 0.4 s

#### Ekipman

Butona basıldığında 2 dakika boyunca kendi kendine tutma > 0.4 s

Yön değişikliği için geçiş süresi < 0.6 s

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarruflu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

#### Kimlik

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas