



85320100

hrkt ddctr için genişletme ünitesi,

#### Teknik özellikler

#### Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

#### Voltaj

Çalışma gerilimi 230 V AC

#### Sigorta

Sigorta kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

#### Bağlantı

Vidalı terminaller (maksimum.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarruflu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

#### Kimlik

Uygulama, kullanım Hareket dedektörü

ana tasarım hattı Berker.Net