



85341126

hrkt ddktr 1,1 m, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi, lake

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm

Anma montaj yüksekliği 1.1 m

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı $\approx 12 \times 16$ m

Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 12 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3

Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf $\approx 45...90^\circ$

Yerde algılama alanı \emptyset 0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı $\approx 5...1000$ lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %

Gecikme süresi ≈ 180 s

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı $-5...45^\circ\text{C}$

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Uygulama, kullanım Hareket dedektörü

Sekonder tasarım hatları Q.1