



85341129

#### hrkt ddktr 1,1 m, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitleme modu	sıva altı montaj
----------------	------------------

##### Boyutlar

Montaj yüksekliği	34 mm
Anma montaj yüksekliği	1.1 m

##### Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı	≈ 12 x 16 m
-----------------------------------	-------------

##### Erişim mesafesi

Menzil, ön	≈ 12 m
------------	--------

##### Algılama

Algılama seviyesi sayısı	3
Ayarlanabilir algılama açısı	her bir taraf ≈ 45...90 °
Yerde algılama alanı Ø	0 m

##### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı	≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon
--------------------------------	----------------------------------

##### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığ	Evet
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti	10...100 %
Gecikme süresi	≈ 180 s
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50	30 s

##### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı

##### Kullanım koşulları

Çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

##### Kimlik

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
Sekonder tasarım hatları	Q.1