



85341139

hrkt ddktr 1,1 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

Boyutlar

Montaj yüksekliği	34 mm
Anma montaj yüksekliği	1.1 m
Çap	57.6 mm

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 12 x 16 m

Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 12 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı	3
Ayarlanabilir algılama açısı	her bir taraf ≈ 45...90 °
Yerde algılama alanı Ø	0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı	Evet
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti	10...100 %
Gecikme süresi	≈ 180 s
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50	30 s

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Enerji tasarrufu	düşük iç enerji gereksinimi
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
Sekonder tasarım hatları	Hareket algılayıcı ; R.1