



85341175

hrkt ddktr 1,1 m, K.1, antrasit mat,lake

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm
Anma montaj yüksekliği 1.1 m

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı $\approx 12 \times 16$ m

Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 12 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3
Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf $\approx 45...90^\circ$
Yerde algılama alanı \emptyset 0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı $\approx 5...1000$ lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %
Gecikme süresi ≈ 180 s
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No
Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı $-5...45^\circ\text{C}$
Enerji tasarruflu düşük iç enerji gereksinimi
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Uygulama, kullanım Hareket dedektörü
Sekonder tasarım hatları Hareket algılayıcı ; Berker K.1