



**hrkt ddktr 1,1 m, K.1, parlak beyaz**

**Teknik özellikler**

**Mimari**

Sabitleme modu	sıva altı montaj
----------------	------------------

**Boyutlar**

85341179

Montaj yüksekliği	34 mm
Anma montaj yüksekliği	1.1 m

**Ölçüm**

Dikdörtgen şekilli algılama alanı	≈ 12 x 16 m
-----------------------------------	-------------

**Erişim mesafesi**

Menzil, ön	≈ 12 m
------------	--------

**Algılama**

Algılama seviyesi sayısı	3
Ayarlanabilir algılama açısı	her bir taraf ≈ 45...90 °
Yerde algılama alanı Ø	0 m

**Aydınlatma kontrolü**

Ayarlanabilen tepki parlaklığı	≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon
--------------------------------	----------------------------------

**Ayarlar**

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığ	Evet
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti	10...100 %
Gecikme süresi	≈ 180 s
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50	30 s

**Emniyet**

Koruma indeksi IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı

**Kullanım koşulları**

Çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

**Kimlik**

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
Sekonder tasarım hatları	Hareket algılayıcı, Berker K.1