



85341183

## hrkt ddktr 1,1 m,/B.7, al. mat,lake

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm

Anma montaj yüksekliği 1.1 m

#### Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı  $\approx 12 \times 16$  m

#### Erişim mesafesi

Menzil, ön  $\approx 12$  m

#### Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3

Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf  $\approx 45...90^\circ$

Yerde algılama alanı  $\emptyset$  0 m

#### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı  $\approx 5...1000$  lx , gündüz operasyon

#### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %

Gecikme süresi  $\approx 180$  s

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı  $-5...45^\circ\text{C}$

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

#### Kimlik

Uygulama, kullanım Hareket dedektörü

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Hareket algılayıcı, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7  
Glas