



85341185

hrkt ddktr 1,1 m,/B.3/B.7, ant. mat

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm
Anma montaj yüksekliği 1.1 m

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 12 x 16 m

Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 12 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3
Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf ≈ 45...90 °
Yerde algılama alanı Ø 0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %
Gecikme süresi ≈ 180 s
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No
Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C
Enerji tasarrufu düşük iç enerji gereksinimi
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Uygulama, kullanım Hareket dedektörü
ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

