



85341188

hrkt ddktr 1,1 m,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

#### Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm  
Anma montaj yüksekliği 1.1 m

#### Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 12 x 16 m

#### Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 12 m

#### Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3  
Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf ≈ 45...90 °  
Yerde algılama alanı Ø 0 m

#### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

#### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet  
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet  
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %  
Gecikme süresi ≈ 180 s  
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No  
Koruma sökme korumalı

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C  
Enerji tasarrufu düşük iç enerji gereksinimi  
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

#### Kimlik

Uygulama, kullanım Hareket dedektörü  
ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

