



85341231

## IR hareket dedektörü comfort 1,1 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

### Boyutlar

Montaj yüksekliği	34 mm
Anma montaj yüksekliği	1.1 m
Çap	57.6 mm

### Tetikleme

dokunulmazlık süresi ≈ 10 s

### Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 12 x 16 m

### Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 12 m

### Algılama

Algılama seviyesi sayısı	3
Ayarlanabilir algılama açısı	her bir taraf ≈ 45...90 °
Yerde algılama alanı Ø	0 m

### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı	Evet
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti	10...100 %
Kısa süre modu	200 ms
Gecikme süresi	≈ 180 s
Ayarlanabilen gecikme süresi	≈ 10 s...30 mn
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50	30 s

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi

**Kimlik**

Uygulama, kullanım

Hareket dedektörü

Sekonder tasarım hatları

Hareket algılayıcı ; R.1