



85341277

## IR hrkt ddktr 1,1 m, K.5, al. mat,lake

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

### Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm

Anma montaj yüksekliği 1.1 m

### Tetikleme

dokunulmazlık süresi ≈ 10 s

### Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 12 x 16 m

### Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 12 m

### Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3

Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf ≈ 45...90 °

Yerde algılama alanı Ø 0 m

### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %

Kısa süre modu 200 ms

Gecikme süresi ≈ 180 s

Ayarlanabilen gecikme süresi ≈ 10 s...30 mn

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarrufu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

**Kimlik**

Uygulama, kullanım

Hareket dedektörü

Sekonder tasarım hatları

Hareket algılayıcı ; Berker K.5