



85341282

IR hareket dedektörü comfort 1,1 m, parlak beyaz

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli	mikro işlemci kontrollü çalışma modu
-------------------------------	--------------------------------------

Boyutlar

Montaj yüksekliği	34 mm
-------------------	-------

Anma montaj yüksekliği	1.1 m
------------------------	-------

Tetikleme

dokunulmazlık süresi	≈ 10 s
----------------------	--------

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı	≈ 12 x 16 m
-----------------------------------	-------------

Erişim mesafesi

Menzil, ön	≈ 12 m
------------	--------

Algılama

Algılama seviyesi sayısı	3
--------------------------	---

Ayarlanabilir algılama açısı	her bir taraf ≈ 45...90 °
------------------------------	---------------------------

Yerde algılama alanı Ø	0 m
------------------------	-----

Materyaller

Renk	beyaz
------	-------

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı	≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon
--------------------------------	----------------------------------

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığ	Evet
--------------------------------------	------

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
--	------

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti	10...100 %
---------------------------------	------------

Kısa süre modu	200 ms
----------------	--------

Gecikme süresi	≈ 180 s
----------------	---------

Ayarlanabilen gecikme süresi	≈ 10 s...30 mn
------------------------------	----------------

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50	30 s
---	------

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)
Kimlik	
Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	Hareket algılayıcı ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas