



85341283

#### IR hareket dedektörü comfort 1,1 m, B.7, alu mat, lake

##### Teknik özellikler

###### Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli	mikro işlemci kontrollü çalışma modu
-------------------------------	--------------------------------------

###### Boyutlar

Montaj yüksekliği	34 mm
Anma montaj yüksekliği	1.1 m

###### Tetikleme

dokunulmazlık süresi	≈ 10 s
----------------------	--------

###### Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı	≈ 12 x 16 m
-----------------------------------	-------------

###### Erişim mesafesi

Menzil, ön	≈ 12 m
------------	--------

###### Algılama

Algılama seviyesi sayısı	3
Ayarlanabilir algılama açısı	her bir taraf ≈ 45...90 °
Yerde algılama alanı Ø	0 m

###### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı	≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon
--------------------------------	----------------------------------

###### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı	Evet
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti	10...100 %
Kısa süre modu	200 ms
Gecikme süresi	≈ 180 s
Ayarlanabilen gecikme süresi	≈ 10 s...30 mn
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50	30 s

###### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı

###### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

**Kimlik**

Uygulama, kullanım

Hareket dedektörü

ana tasarım hattı

Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

Hareket algılayıcı ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker  
B.7 Glas