



85341288

IR hareket dedektörü comfort 1,1 m,/B.3/B.7, kutup beyazı mat

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50/60 Hz

Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm

Anma montaj yüksekliği 1.1 m

Tetikleme

dokunulmazlık süresi ≈ 10 s

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 12 x 16 m

Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 12 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3

Algılama açısı 180 °

Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf ≈ 45...90 °

Yerde algılama alanı Ø 0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %

Kısa süre modu 200 ms

Gecikme süresi ≈ 180 s

Ayarlanabilen gecikme süresi ≈ 10 s...30 mn

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

Kullanım kořulları

alıřtırma sıcaklıęı	-5...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi
Baęıl nem (yoęunlaşma olmadan)	0...65 % (yoęunlaşma olmadan)

Kimlik

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	Hareket algılayıcı ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas