



85341288

IR hareket dedektörü comfort 1,1 m,/B.3/B.7, kutup beyazı mat

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50/60 Hz

Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm

Anma montaj yüksekliği 1.1 m

Tetikleme

dokunulmazlık süresi ≈ 10 s

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı $\approx 12 \times 16$ m

Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 12 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3

Algılama açısı 180 °

Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf $\approx 45...90$ °

Yerde algılama alanı \emptyset 0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı $\approx 5...1000$ lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %

Kısa süre modu 200 ms

Gecikme süresi ≈ 180 s

Ayarlanabilen gecikme süresi ≈ 10 s...30 mn

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

Kullanım kořulları

alıřtırma sıcaklıęı -5...45 °C

Baęıl nem (yoęunlařma olmadan) 0...65 % (yoęunlařma olmadan)

Kimlik

Uygulama, kullanım Hareket dedektörü

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Hareket algılayıcı, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7
Glas