



85342126

hrkt ddktr 2,2 m, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi, lake

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu

sıva altı montaj

Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli

mikro işlemci kontrollü çalışma modu

Boyutlar

Montaj yüksekliği

34 mm

Anma montaj yüksekliği

2.2 m

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı

≈ 8 x 12 m

Erişim mesafesi

Menzil, ön

≈ 8 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı

3

Ayarlanabilir algılama açısı

her bir taraf ≈ 45...90 °

Yerde algılama alanı Ø

0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı

≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı

Evet

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti

Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti

10...100 %

Gecikme süresi

≈ 180 s

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50

30 s

Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

Koruma

sökme korumalı

Kullanım koşulları

Çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Enerji tasarruflu

düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)

0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

