



85342131

hrkt ddktr 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli	mikro işlemci kontrollü çalışma modu
-------------------------------	--------------------------------------

Boyunlar

Montaj yüksekliği	34 mm
Anma montaj yüksekliği	2.2 m
Çap	57.6 mm

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı	≈ 8 x 12 m
-----------------------------------	------------

Erişim mesafesi

Menzil, ön	≈ 8 m
------------	-------

Algılama

Algılama seviyesi sayısı	3
Ayarlanabilir algılama açısı	her bir taraf ≈ 45...90 °
Yerde algılama alanı Ø	0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı	≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon
--------------------------------	----------------------------------

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı	Evet
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti	10...100 %
Gecikme süresi	≈ 180 s
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50	30 s

Emniyet

atisreachconform	No
atisrohsconform	Yes
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Teknik değişikliklere tabidir

