



85342175

## hrkt ddktr 2,2 m, K.1, antrasit mat,lake

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

### Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm

Anma montaj yüksekliği 2.2 m

### Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı  $\approx 8 \times 12$  m

### Erişim mesafesi

Menzil, ön  $\approx 8$  m

### Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3

Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf  $\approx 45...90^\circ$

Yerde algılama alanı  $\emptyset$  0 m

### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı  $\approx 5...1000$  lx , gündüz operasyon

### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %

Gecikme süresi  $\approx 180$  s

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı  $-5...45^\circ\text{C}$

Enerji tasarruflu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

### Kimlik

Uygulama, kullanım Hareket dedektörü

Sekonder tasarım hatları Hareket algılayıcı ; Berker K.1