



85342185

hrkt ddktr 2,2 m,/B.3/B.7, ant. mat

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm

Anma montaj yüksekliği 2.2 m

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı $\approx 8 \times 12$ m

Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 8 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3

Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf $\approx 45...90^\circ$

Yerde algılama alanı \emptyset 0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı $\approx 5...1000$ lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %

Gecikme süresi ≈ 180 s

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı $-5...45^\circ\text{C}$

Enerji tasarrufu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Uygulama, kullanım Hareket dedektörü

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

