



85342229

#### IR hrkt ddktr 2,2 m, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitleme modu	sıva altı montaj
----------------	------------------

##### Boyutlar

Montaj yüksekliği	34 mm
Anma montaj yüksekliği	2.2 m

##### Tetikleme

dokunulmazlık süresi	≈ 10 s
----------------------	--------

##### Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı	≈ 8 x 12 m
-----------------------------------	------------

##### Erişim mesafesi

Menzil, ön	≈ 8 m
------------	-------

##### Algılama

Algılama seviyesi sayısı	3
Ayarlanabilir algılama açısı	her bir taraf ≈ 45...90 °
Yerde algılama alanı Ø	0 m

##### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı	≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon
--------------------------------	----------------------------------

##### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı	Evet
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti	10...100 %
Kısa süre modu	200 ms
Gecikme süresi	≈ 180 s
Ayarlanabilen gecikme süresi	≈ 10 s...30 mn
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50	30 s

##### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Koruma	sökme korumalı

##### Kullanım koşulları

Çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

**Kimlik**

---

Uygulama, kullanım

Hareket dedektörü

---

Sekonder tasarım hatları

Q.1