



85342231

IR hrkt ddktrcomfort 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm

Anma montaj yüksekliği 2.2 m

Çap 57.6 mm

Tetikleme

dokunulmazlık süresi ≈ 10 s

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 8 x 12 m

Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 8 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3

Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf ≈ 45...90 °

Yerde algılama alanı Ø 0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %

Kısa süre modu 200 ms

Gecikme süresi ≈ 180 s

Ayarlanabilen gecikme süresi ≈ 10 s...30 mn

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

Kullanım kořulları

alıřtırma sıcaklıęı	-5...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi
Baęıl nem (yoęunlaşma olmadan)	0...65 % (yoęunlaşma olmadan)

Kimlik

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
Sekonder tasarım hatları	Hareket algılayıcı ; R.1