



85342239

IR hrkt ddktrcomfort 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, kutup beyazı, parlak

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

Boyutlar

Montaj yüksekliği	34 mm
Anma montaj yüksekliği	2.2 m
Çap	57.6 mm

Tetikleme

dokunulmazlık süresi ≈ 10 s

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 8 x 12 m

Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 8 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı	3
Ayarlanabilir algılama açısı	her bir taraf ≈ 45...90 °
Yerde algılama alanı Ø	0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı	Evet
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti	10...100 %
Kısa süre modu	200 ms
Gecikme süresi	≈ 180 s
Ayarlanabilen gecikme süresi	≈ 10 s...30 mn
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50	30 s

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi

Kimlik

Uygulama, kullanım

Hareket dedektörü

Sekonder tasarım hatları

Hareket algılayıcı ; R.1