



85342273

## IR hrkt ddktrcomfort 2,2 m, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

### Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm  
Anma montaj yüksekliği 2.2 m

### Tetikleme

dokunulmazlık süresi ≈ 10 s

### Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 8 x 12 m

### Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 8 m

### Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3  
Ayarlanabilir algılama açısı her bir taraf ≈ 45...90 °  
Yerde algılama alanı Ø 0 m

### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet  
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet  
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %  
Kısa süre modu 200 ms  
Gecikme süresi ≈ 180 s  
Ayarlanabilen gecikme süresi ≈ 10 s...30 mn  
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No  
Koruma sökme korumalı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C  
Enerji tasarruflu düşük iç enerji gereksinimi  
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

**Kimlik**

Uygulama, kullanım

Hareket dedektörü

Sekonder tasarım hatları

Hareket algılayıcı ; Berker K.5