



85342277

IR hrkt ddktr 2,2 m, K.5, al. mat,lake

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu

sıva altı montaj

Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli

mikro işlemci kontrollü çalışma modu

Boyutlar

Montaj yüksekliği

34 mm

Anma montaj yüksekliği

2.2 m

Tetikleme

dokunulmazlık süresi

≈ 10 s

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı

≈ 8 x 12 m

Erişim mesafesi

Menzil, ön

≈ 8 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı

3

Ayarlanabilir algılama açısı

her bir taraf ≈ 45...90 °

Yerde algılama alanı Ø

0 m

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı

≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı

Evet

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti

Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti

10...100 %

Kısa süre modu

200 ms

Gecikme süresi

≈ 180 s

Ayarlanabilen gecikme süresi

≈ 10 s...30 mn

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50

30 s

Emniyet

Koruma indeksi IP

IP20

atishalogenfreeexternallymaintained

No

Koruma

sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Enerji tasarruflu	düşük iç enerji gereksinimi
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
Sekonder tasarım hatları	Hareket algılayıcı ; Berker K.5