



85342282

## IR hrkt ddktrcomfort 2,2 m, parlak beyaz

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Kullanım usulü, çalışma şekli mikro işlemci kontrollü çalışma modu

### Boyutlar

Montaj yüksekliği	34 mm
Anma montaj yüksekliği	2.2 m

### Tetikleme

dokunulmazlık süresi ≈ 10 s

### Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 8 x 12 m

### Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 8 m

### Algılama

Algılama seviyesi sayısı	3
Ayarlanabilir algılama açısı	45...90 °
Yerde algılama alanı Ø	0 m

### Materyaller

Renk beyaz

### Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

### Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı	Evet
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti	Evet
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti	10...100 %
Kısa süre modu	200 ms
Gecikme süresi	≈ 180 s
Ayarlanabilen gecikme süresi	≈ 10 s...30 mn
Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50	30 s

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı

### Kullanım koşulları

alıřtırma sıcaklıęı	-5...45 °C
Enerji tasarrufu	düşük iç enerji gereksinimi
Baęıl nem (yoęunlaşma olmadan)	0...65 % (yoęunlaşma olmadan)

#### **Kimlik**

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	Hareket algılayıcı ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas