



85342282

IR hrkt ddktrcomfort 2,2 m, parlak beyaz

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Boyutlar

Montaj yüksekliği 34 mm

Anma montaj yüksekliği 2.2 m

Tetikleme

dokunulmazlık süresi ≈ 10 s

Ölçüm

Dikdörtgen şekilli algılama alanı ≈ 8 x 12 m

Erişim mesafesi

Menzil, ön ≈ 8 m

Algılama

Algılama seviyesi sayısı 3

Ayarlanabilir algılama açısı 45...90 °

Yerde algılama alanı Ø 0 m

Materyaller

Renk beyaz

Aydınlatma kontrolü

Ayarlanabilen tepki parlaklığı ≈ 5...1000 lx , gündüz operasyon

Ayarlar

Ayarlanabilen tepki değeri parlaklığı Evet

Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyeti Evet

Ayarlanabilen tepki hassasiyeti 10...100 %

Kısa süre modu 200 ms

Gecikme süresi ≈ 180 s

Ayarlanabilen gecikme süresi ≈ 10 s...30 mn

Kapanış ön uyarısı için dim değerine % 50 30 s

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	0...65 % (yoğunlaşma olmadan)
Kimlik	
Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	Hareket algılayıcı, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas