



85422100

univ. touch dimmer 2'li,

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

yavaşça açma

ampul korumalı yavaşça açma

#### Temel elektriksel özellikler

Frekans

50/60 Hz

#### Voltaj

Çalışma gerilimi

230 V AC

#### Sigorta

Sigorta

kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)

#### Boyutlar

ekleme derinliği

32 mm

#### Güç

Kısılabilir konvansiyonel trafolar

kanal başına 35...300 VA

Güç tüketimi, bekleme (Kanal 1/Kanal 2)

< 0,3/0,7 W

Elektronik transformatörler ve çift modlu transformatörler

kanal başına 35...300 W

#### Floresan ampul kontrolü

Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar

kanal başına 15...54 W

#### LED kontrolü

Kısılabilir 230 V retrofit LED lambalar

kanal başına 12...40 W

#### Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar

kanal başına 35...300 W

#### Kurulum, montaj

kurulum modu

açılır pençeli

#### Bağlantı

Vidalı terminaller (maksimum.)

2 x 1,5/1 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Bağlantı tipi

vidalı terminaller ile

#### Kablo

Yük kablosu uzunluğu

maks. 100 m

#### Ekipman

Trafo merkezi girişi

Evet

Dim prensibi

yük tipine göre faz açma veya faz kesme,  
kendiliğinden öğrenen

#### **Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Enerji tasarruflu

düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)

0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

#### **Kimlik**

ana tasarım hattı

Berker.Net