



85422100

univ. touch dimmer 2'li,

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

yavaşça açma

ampul korumalı yavaşça açma

Temel elektriksel özellikler

Frekans

50/60 Hz

Voltaj

Çalışma gerilimi

230 V AC

Sigorta

Sigorta

kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)

Boyutlar

ekleme derinliği

32 mm

Güç

Kısılabilir konvansiyonel trafolar

kanal başına 35...300 VA

Güç tüketimi, bekleme (Kanal 1/Kanal 2)

< 0,3/0,7 W

Elektronik transformatörler ve çift modlu transformatörler

kanal başına 35...300 W

Floresan ampul kontrolü

Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar

kanal başına 15...54 W

LED kontrolü

Kısılabilir 230 V retrofit LED lambalar

kanal başına 12...40 W

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar

kanal başına 35...300 W

Kurulum, montaj

kurulum modu

açılır pençeli

Bağlantı

Vidalı terminaller (maksimum.)

2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

Bağlantı tipi

vidalı terminaller ile

Kablo

Yük kablosu uzunluğu

maks. 100 m

Ekipman

Trafo merkezi girişi

Evet

Dim prensibi

yük tipine göre faz açma veya faz kesme,
kendiliğinden öğrenen

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Enerji tasarruflu

düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)

0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

ana tasarım hattı

Berker.Net