



936512509

#### Teknik özellikler

##### Mimari

anahtar sayısı 1

##### Konfigürasyon

Anahtar modu 1kutup

Antibakteriyel tedavi Hayır

##### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

##### Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 AX

##### Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

##### Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

##### Bağlantı

Bağlantı tipi Vida bağlantısı

##### Ekipman

Isıtma şalteri Hayır

##### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20