



936552505

### Teknik özellikler

#### Mimari

anahtar sayısı 2

#### Konfigürasyon

Anahtar modu seri

Antibakteriyel tedavi Hayır

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

#### Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 AX

#### Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Kurulum, montaj

kurulum modu vida kapağı için

#### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

#### Ekipman

Isıtma şalteri Hayır