



936552509

Teknik özellikler

Mimari

anahtar sayısı 2

Konfigürasyon

Anahtar modu seri

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 AX

Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Ekipman

Isıtma şalteri Hayır