



936552509

Teknik özellikler

Konfigürasyon

| | |
|-----------------------|-------|
| Anahtar modu | seri |
| Antibakteriyel tedavi | Hayır |

Uyumluluk

| | |
|----------------------|-------|
| IFTTT desteği mevcut | Hayır |
|----------------------|-------|

Temel elektriksel özellikler

| | |
|---------------|----------|
| Anma gerilimi | 250 V |
| Anma gerilimi | 250 V AC |

Elektrik akımı

| | |
|-------------------|-------|
| Anahtarlama akımı | 10 AX |
|-------------------|-------|

Boyutlar

| | |
|-----------|---------|
| Derinlik | 25 mm |
| Yükseklik | 55.5 mm |
| Genişlik | 55.5 mm |

Materyaller

| | |
|-----------|----------------------|
| Renk | beyaz |
| RAL rengi | RAL 9010 - Saf beyaz |

Bağlantı

| | |
|---------------|------------------------|
| Bağlantı tipi | vidalı terminaller ile |
| Bağlantı tipi | Vida bağlantısı |

Ekipman

| | |
|----------------|-------|
| Isıtma şalteri | Hayır |
|----------------|-------|

Emniyet

| | |
|-------------------|------|
| Koruma indeksi IP | IP20 |
|-------------------|------|