



936562507

Teknik özellikler

Mimari

anahtar sayısı 1

Konfigürasyon

Anahtar modu değiştirme

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 AX

Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

Bağlantı

Bağlantı tipi Vida bağlantısı

Ekipman

Isıtma şalteri Hayır

Emniyet

Koruma indeksi IP IP44