



936562518

Teknik özellikler

Mimari

anahtar sayısı	1
----------------	---

Konfigürasyon

Anahtar modu	değiştirme
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	16 AX
-------------------	-------

Boyutlar

Derinlik	25 mm
Yükseklik	55.5 mm
Genişlik	55.5 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu	vida kapağı için
--------------	------------------

Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı tipi	Vida bağlantısı

Ekipman

Isıtma şalteri	Hayır
----------------	-------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP44
Darbe dayanımı	IK05