



936562528

enversör, Integro- Flow/beyaz, krom mat, galv

Teknik özellikler

Mimari

anahtar sayısı 1

Konfigürasyon

Anahtar modu değiştirme

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 16 AX

Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Kurulum, montaj

kurulum modu vida kapağı için

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı tipi Vida bağlantısı

Ekipman

Isıtma şalteri Hayır

Emniyet

Koruma indeksi IP IP44

Darbe dayanımı IK05