



936712505

#### Teknik özellikler

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

#### Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

#### Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP44