



936712524

**NA kontak, vida term. Integro- Flow/beyaz, paslanmaz,çelik m, lak**

#### Teknik özellikler

##### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

##### Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

##### Boyutlar

Derinlik 24.1 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

##### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

##### Kurulum, montaj

kurulum modu vida kapağı için

##### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

##### Emniyet

Koruma indeksi IP IP44