



936712528

#### Teknik özellikler

##### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

##### Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

##### Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

##### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

##### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı tipi Vida bağlantısı

##### Teslimat kapsamı

lambalı Hayır

##### Emniyet

Koruma indeksi IP IP44