



936752518

### Seri2 NA kontak inp term, Integro- Flow/beyaz, krom, galv

#### Teknik özellikler

#### Konfigürasyon

Antibakteriyel tedavi Hayır

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

#### Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

#### Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

#### Bağlantı

terminal ortak giriş terminali

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile