



936752518

Seri2 NA kontak inp term, Integro- Flow/beyaz, krom, galv

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Antibakteriyel tedavi Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Elektrik akımı

anlık kontak akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20