



941952505

## priz ,vidalı term. mod. ekler, antrasit mat

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
---------	-----------

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
---------------	-------

Anma gerilimi	250 V AC
---------------	----------

Frekans	50 Hz
---------	-------

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Boyutlar

Montaj derinliği, sıva altı kutular	32 mm
-------------------------------------	-------

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Metalik renk	Hayır
--------------	-------

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençesiz
--------------	-----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
-----------------------	-------------

Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
---------------	------------------------

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
--	----

Koruma indeksi IP	IP44
-------------------	------

atishalogenfreexternallymaintained	No
------------------------------------	----

Gelişmiş kontak koruması ile	Evet
------------------------------	------