



947782502

priz,eklemlenti term.s, modülkutup beyazı mat

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50 Hz

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Boyutlar

ekleme derinliği 32.7 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 32 mm

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey görüntüsü mat

Malzeme / yüzey duroplast taban ; termoplastik göbek plakası, mat

Metalik renk Hayır

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

İletişim kontaklar bakır alaşımıdır

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

Koruma indeksi IP IP44

atishalogenfreeexternallymaintained No