



947782505

priz,geçmeli terminaler, modül ekleri, antrasit mat

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50 Hz

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Boyutlar

ekleme derinliği 32.7 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 32 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Malzeme / yüzey termoplastik göbek plakası, mat ; duroplast taban

Metalik renk Hayır

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Bağlantı terminaleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

İletişim kontaklar bakır alaşımıdır

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

Koruma indeksi IP IP44

atishalogenfreexternallymaintained No