



947782505

## priz,geçmeli terminaller, modül ekleri, antrasit mat

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım DIN 49440

#### Konfigürasyon

modül sayısı 1

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50 Hz

Anma akımı 16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32.7 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 32 mm

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Malzeme / yüzey termoplastik göbek plakası, mat ; duroplast taban

Metalik renk Hayır

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

İletişim kontaklar bakır alaşımıdır

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

Koruma indeksi IP IP44

atishalogenfreexternallymaintained No